



M076	PCB-forbindelser i spildevandsslam
Anvendelsesområde	Bestemmelse af PCB, herunder PCB #28, PCB #52, PCB #101, PCB #118, PCB #138, PCB #153 og PCB #180 i spildevandsslam
Målemetode(r)	DS/EN 17322 (seneste udgave) Det tillades at modificere metoden med nedenstående, hvis det dokumenteres, at laboratoriet kan opnå mindst den analysekvalitet (måleområde og øvrige kvalitetsparametre), der er nødvendig til det ønskede formål. - Ændring af volumen af ekstraktionsmiddel - Ved anvendelse af MS-detektion kan kravene til fastsatte kvantificeringsioner i tabel 6 fraviges.
Særlige forhold	Ingen

Version/Dato	V01 / 23-06-2025	Skal senest tages i brug	I forbindelse med kommende udgave af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger
Gransket	23-06-2025	Ansvarlig for udarbejdelsen	Peter Rerup / Mette Østergaard Filsø