

标准更新通知 – IEC60335-2-23:2003/A2:2012

To: 皮肤及毛发护理器具客户 Date: 2012-12-29
From: 欧陆检测技术服务（上海）有限公司 Total pages: 2
Object: 皮肤及毛发护理器具标准新要求
Relative IEC60335-2-23:2003/A2:2012
standard: 家用和类似用途器具安全 第 2-23 部分：皮肤及毛发护理器具的特殊要求

IEC60335-2-23:2003 皮肤及毛发护理器具安全标准修订 A2:2012，增加或修改了以下几个方面内容：

- 一、CI.10 带 PTC 加热元件的器具，输入功率或电流测试周期
- 二、CI.11 带支架的手持式器具，新增温升测试要求
- 三、CI.19 不带支架的手持式器具，非正常测试要求
- 四、CI.25.7 对 PVC 线的要求
- 五、CI.25.14 电源线弯折测试要求
- 六、CI.25.15 电源线拉力测试

就以上几点，详细的介绍如下：

一、CI.10 带 PTC 加热元件的器具，输入功率或电流测试周期

10.1 Addition:

The representative period for appliances incorporating PTC heating elements is 30 min.

10.2 Addition:

The representative period for appliances incorporating PTC heating elements is 30 min.

带 PTC 加热元件器具输入功率与电流的代表性周期为 30 分钟。

二、CI.11 带支架的手持式器具，新增温升测试要求

Hand-held appliances with an integral rest are also tested when placed on their rest away from the walls of the test corner.

CI.11.2 要求拥有支架结构的手持式器具，需要放置在远离墙面的测试板上进行正常温升测试。

备注：注意测试角温升要求小于 65K。

Contacts

Eurofins – Shanghai
No. 395, West Jiangchang Road
Shanghai, China

Tel. 86-21-61819109
Fax 86-21-61819180
info.SH@eurofins.com

三、CI.19 不带支架的手持式器具，非正常测试要求

CI.19.2&19.3 增加：

- *hand-held appliances without an integral rest are placed on the floor of the test corner in any stable position likely to occur;*

不带整体支架结构的手持式器具应放在任何可能使器具稳定的位置进行非正常测试

备注：注意测试角温升要求小于 150K。

四、CI.25.7 对 PVC 线的要求

The temperature rise limit of 75 K is increased to 130 K provided that the temperature rise decreases to 75 K within 5 min of the appliance being switched off.

假如器具金属面在断开电源后 5 分钟内能降低至 75K，金属面温升限值由原来的 75K 增加至 130K，这种情况下也可以使用 PVC 线。

五、CI.25.14 电源线弯折测试要求

Hand-held appliances are additionally tested while mounted on an apparatus similar to that of Figure 8 with the supply cord hanging vertically and loaded with a force of 10 N. The oscillating part of the apparatus is moved through an angle of 180° and back to the original position. The number of flexings is 10 000, the rate of flexing being 6 per min.

180 度电源线弯折试验，测试要求由原来的 4000 次增加到 10000 次。

六、CI.25.15 电源线拉力测试

For appliances with a swivel connection, the value of 30 N in Table 12 is increased to 60 N.

重量小于或等于 1kg 带有万向卷尾旋的器具电源线所受的拉力 30N 增加到 60N。

以上内容仅供参考，如有歧义，请以原版标准为准。

如您对上述标准希望更深入了解，请联系我们：

欧陆检测技术服务（上海）有限公司

工业设备及电子电器部

家电/工具经理 许森林

电话：021-61819116

传真：021-61819299

邮件：danielxu@eurofins.com.

Contacts

Eurofins – Shanghai
No. 395, West Jiangchang Road
Shanghai, China

Tel. 86-21-61819109
Fax 86-21-61819180
info.SH@eurofins.com